

Garant**Set de burghie de percuție din carbură, Ø burghiului: 5-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Clasa articolului	71C

Descriere**Execuție:**

Vârful marcant și agresiv de centrare permite o centrare activă și un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar și în beton armat. Spirală optimizată la vibrații cu miez consolidat. Diametrul miezului și pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forței de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

Avantaj:

- **Con de atac scurt spiralat și suprafețe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a șpanului.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în continuare potrivită pentru execuția găurilor de dibluri.**
- **Tăișuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.**

Aplicație:

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

Conținut:

Burghiu de percuție Cod 789010: Câte 1 buc.

Ref. 5; 6; 8 lungime 110 mm

Ref. 6; 8; 10; 12 lungime 160 mm

Păstrare în: Casetă din plastic

Notă:

La utilizarea burghiilor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de același diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

Accesorii

Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 6X110 mm	789010 6X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 5X110 mm	789010 5X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 12X160 mm	789010 12X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 8X160 mm	789010 8X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 10X160 mm	789010 10X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 8X110 mm	789010 8X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 6X160 mm	789010 6X160