

**Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 17 buc., Tip: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	630168 6
GTIN	4062406230180
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți hexagonali pentru chei tubulare: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632840 Ref. 150

Prelungitoare: 1 buc. Cod 632420 Ref. 150

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Număr de piese	17
Pătrat de antrenare	1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	149 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150	632840 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631020 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631020 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Suport de spumă dură pentru set 630168	630324 630168
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631020 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631020 12
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632420 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631020 5
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2	630323 2
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632090 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631020 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633520 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631020 7