



## Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 21 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	630268 6
GTIN	4062406230197
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu <strong>strat de acoperire TiN</strong> pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Livrare:

Biți hexagonali pentru chei tubulare: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5; 6

Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632840 Ref. 150

Prelungitor: 1 buc. Cod 632420 Ref. 150

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 47 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-6 mm

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	257 mm
Lățime	149 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632420 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632090 1/4
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 3 mm	631720 3
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631020 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631020 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631020 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150	632840 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631020 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Suport de spumă dură pentru set 630268	630324 630268
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631020 5,5
	631720 6

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 6 mm

Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4

633520 1/4

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm

631020 4,5

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm

631020 5

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 4 mm

631720 4

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 5 mm

631720 5

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 2

630323 2