



## Trusă de chei tubulare cu biți lungi, pătrat 1/4 inch 35 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	630308 6
GTIN	4062406230890
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare hexagonale lungi: 12 buc. Cod 631415 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru chei tubulare: 12 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 6 buc. Cod 631720 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Mâner tip T: 1 buc. similar Cod 633029

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632840 Ref. 150

Prelungitor: 1 buc. Cod 632420 Ref. 150

Articulație cadranică: 1 buc. Cod 633520 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632090 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 47 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 2,5-8 mm

### Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Număr de piese	35
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	2,5-8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	357 mm
Lățime	174 mm
Înălțime	47 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 6 mm	631720 6
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 6 mm	631415 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631020 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 5 mm	631415 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631020 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 150	632840 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631020 13
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3	630323 3
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631020 5
	631720 5

Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 5 mm

Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 10 mm	631415 10
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 4 mm	631720 4
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632090 1/4
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 8 mm	631720 8
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 5,5 mm	631415 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 13 mm	631415 13
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 11 mm	631415 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631020 11
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 3 mm	631720 3
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 7 mm	631415 7
Suport de spumă dură pentru set 630308	630324 630308
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631020 12
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 12 mm	631415 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631020 5,5
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633520 1/4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632420 150
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 9 mm	631415 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch scurt Hexagon 2,5 mm	631720 2,5
Bit hexagonal, 1/4 inch lung Deschiderea cheii 8 mm	631415 8