



## Polizor drept pentru șlefuire unghiulară Acumulator, Tip: M12FDGA422



### Date comandă

Numărul de comandă	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Polizor drept FUEL™, cu acumulator, **pentru șlefuire unghiulară** în formă constructivă compactă (lungime totală 119 mm). **DRIVE-CONTROL** Reglarea vitezei în 4 trepte și regulatorul de viteză de mare finețe, pentru un control bun.

#### Livrare:

1× set acumulatori 2,0 / 1× 4,0 Ah, încărcător C12 C, câte 1× bucsă elastică 6 mm și 8 mm, trusă de scule.

#### Notă:

Discuri de șlefuit recomandate (CER) găsiți de la Cod 554012, discuri de curățare și de curățare grosieră găsiți la Cod 554050; 554051; 554054 și 554055.

### Descriere tehnică

Greutate	0,8 kg
Capacitate acumulator	2 Ah
Capacitate acumulator	4 Ah
Interval de turație	0 - 24500 min <sup>-1</sup>

Număr de acumulatori incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim al bușei elastice	6 - 8 mm
Denumirea producătorului	M12FDGA-422B
Ø maxim al discurilor	50 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Polizor drept

## Accesorii

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
Disc de curățare (A) Tip de material FINE	554055 FINE
Disc de finisare din material abraziv Comparatie granulație 180	554042 180
Disc de curățare grosieră (SiC) Tip de material CRS	554051 CRS
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Perie rotundă cu coadă Sârmă din alamă 0,20 mm Ø periei D1xlățimea garniturii L1 30X6 mm	574350 30X6
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Disc de curățare (A) Tip de material MED	554055 MED
Disc de curățare grosieră (SiC) Tip de material CRS	554050 CRS
Disc de curățare (A) Tip de material FINE	554054 FINE
Perie rotundă cu coadă Sârmă din oțel 0,30 mm Ø periei D1xlățimea garniturii L1 30X6 mm	574000 30X6
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 50 mm	554093 50

Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 280	554042 280
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 100	554042 100
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc de curățare (A) Tip de material MED	554054 MED