



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR1215B



Date comandă

Numărul de comandă	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Softgrip.**

Avantaj:

design compact, ideal pentru locuri înguste.

Livrare:

Inclusiv încărcător și geantă de transport. 2 x 12V / 2,0 Ah acumulatori Li-Ion

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	0 - 10 mm
Capacitate acumulator	2 Ah
Număr de acumuloare incluse	2
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Greutate	1 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 380 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GSR 12V-15
Tip acumulator	Litiu-Ion
Utilizare tipică	Medium
Interval de turație treapta 2	0 - 1300 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	19 mm
Model constructiv motor	Motor cu 2 poli
Moment maxim de rotație dur	30 Nm
Moment maxim de rotație moale	15 Nm
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	12 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	Motor cu 2 poli
USP2	Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 0-10, cu Softgrip, cu indicator al nivelului de încărcare a bateriei

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073855 B12
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073851 B12
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073859 B12