

## HEDI

### Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL și CZ, Tip: 25B2



#### Date comandă

Numărul de comandă	081134 25B2
GTIN	4003644022526
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur robust pentru cablu, din plastic rezistent la șocuri, cu **protecție la supraîncălzire**.

**Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.**

- **Priză de ieșire CEE 400 V, 16 A.**
- **1x priză de ieșire 400 V CEE de 16 A, capac cu autoînchidere și comutator de protecție termică.**
- **2x priză șuco standard de 250 V cu capac cu autoînchidere.**
- **Înclinare de 7 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.**
- **Suport de cablu detașabil și ghidaj pentru direcționarea optimă a cablului.**
- **Caneluri de scurgere a apei.**
- **Este posibilă montarea simplă pe perete.**

Tambur pentru cablu mare și de înaltă calitate, din plastic, HEDI®, cu diametrul tamburului de 290 mm și numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.

Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală atât cu mâna dreaptă și cu cea stângă pentru înfășurare și derulare.

Cu prize pentru **Franța, Belgia, Polonia și Republica Cehă.**

**Funcționare:**

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

**Descriere tehnică**

Materialul cablului	Cablu armat
Carcasă materiale	Plastic solid
Putere nominală (desfășurat)	5500 (16 A) W
Structura cablului	5G2,5
Clasa cablului	H07BQ-F
Lungimea cablului	25 m
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Clasă de protecție IP	IP 44
Tensiune nominală	400 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Tambur pentru cabluri