



Polizor unghiular Acumulator, Tip: M18FHSAG55



Date comandă

Numărul de comandă	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular cu acumulator 18 V / 5,0 Ah Milwaukee FUEL™:

- **Motor fără perii durabil, blocarea axului, reglare rapidă a elementului de protecție.**
- **Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.**

Polizor unghiular cu acumulator M18™-HIGH-OUTPUT™-125 cu o putere suficient de mare pentru degroșare și pentru până la 145 de tăieturi în tuburi electrice de 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului (5.5 Ah). Frâna RAPIDSTOP™ oprește discul în mai puțin de 2,5 secunde.

Livrare:

Inclusiv 2x set de acumulatori M18 HB5.5, încărcător M12-18 FC, cutie HD.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Greutate	3,4 kg
Număr de acumulatoare incluse	1
Vibrație maximă conform EN	3,4 m/s ²

Blocaj contra repornirii	da
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Ø maxim al discurilor	125 mm
Turație maximă	9000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	M18FHSAG125XB-552X
Stop Kickback	da
Capacitate acumulator	5,5 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Protecție la suprasarcină	da
Înterupător de siguranță	nu
Pornire lină	da
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Serie	FUEL
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3