



## Set de chei fixe / inelare cu clichet, în suport reversibile, cotite la 15°, Număr de chei: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	614915 10
GTIN	3662424068416
Clasa articolului	63V

### Descriere

#### Execuție:

Forjate în matriță. Inel și furcă cu efect de clichet. Mecanismul cu clichet suplimentar de pe falcă permite strângerea rapidă, fără a mai fi necesară reșezarea cheii. Parte inelară cu arc integrat pentru a împiedica alunecarea peste accesoriul de fixare – reversibil, pentru funcționarea pe dreapta și pe stânga. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614905: Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Păstrare în: Suport din plastic

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii	8 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Deschiderea cheii	10 mm

Deschiderea cheii	11 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Număr de chei	10
Poziție inel	15 grad
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromată
Ambalaj	Suport din plastic
Dimensiuni deschidere chei	metric
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 16 mm	614905 16
Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 10 mm	614905 10
Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 11 mm	614905 11
Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 17 mm	614905 17
	614905 8

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°  
Deschiderea cheii 8 mm

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°  
Deschiderea cheii 14 mm

614905 14

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°  
Deschiderea cheii 19 mm

614905 19

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°  
Deschiderea cheii 18 mm

614905 18

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°  
Deschiderea cheii 13 mm

614905 13

Cheie fixă / inelară cu clichetreversibilă, cotită la 15°  
Deschiderea cheii 12 mm

614905 12