

Garant

**Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat,
Lungimea utilă a furtunului: 10m**

**Date comandă**

Numărul de comandă	080078 10
GTIN	4062406284671
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

- **Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere, pentru utilizarea în zonele cu pericol de impurități și de praf.**
- **Ghidaj de furtun și sistem controlat de tragere.**
- **Sferă de oprire integrată.**
- **Furtun din PU cu rezistență mare la abraziune și racorduri de aer comprimat din oțel, adecvat pentru debite mari.**
- **Suport de perete rabatabil pentru poziționare pe perete și pe plafon.**

Suport tip rolă pentru furtun de aer comprimat. Furtun robust portocaliu **aprints**. Permite o manevrare sigură.

Livrare:

Inclusiv cuplaje de siguranță GARANT din oțel și nipluri.

Notă:

Cuple de siguranță recomandate, consultați Cod 080270 – 080272.

Descriere tehnică

Culoarea carcasei	albastru
-------------------	----------

Materialul carcasei	Plastic
Lungimea utilă a furtunului	10 m
Ø exterior al furtunului	12 mm
Material furtun	Poliuretan
Racord leșire	1/4 inch
Sistem automat SCS de rulare	da
Ø interior al furtunului	8 mm
Culoare furtun	portocaliu
Presiune maximă de lucru	16 bar
Adâncime carcasă	190 mm
Lățime carcasă	310 mm
Înălțime carcasă	406 mm
Adaptat pentru	Aer comprimat
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranță cu filet interior Filet interior Filet interior de racordare 1/4 inch	080271 1/4
Cuplaj de siguranță cu ștuț pentru furtun Branșament pentru furtun Ø interior racord furtun (deschidere nominală) 11 mm	080272 11
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 7	080081 7
Cuplaj de siguranță cu filet interior Filet interior Filet interior de racordare 1/2 inch	080271 1/2
Cuplaj de siguranță cu filet exterior Filet exterior Racord filet exterior 1/2 inch	080270 1/2
Cuplaj de siguranță cu ștuț pentru furtun Branșament pentru furtun Ø interior racord furtun (deschidere nominală) 8 mm	080272 8
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 11	080081 11

Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 1	080081 1
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 4	080081 4
Cuplaj de siguranță cu filet exterior Filet exterior Racord filet exterior 1/4 inch	080270 1/4
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 13	080081 13
Cuplaj de siguranță cu filet interior Filet interior Filet interior de racordare 3/8 inch	080271 3/8
Piese de schimb pentru suport tip rolă pentru furtun Tip 15	080081 15
Cuplaj de siguranță cu ștuț pentru furtun Branșament pentru furtun Ø interior racord furtun (deschidere nominală) 13 mm	080272 13
Cuplaj de siguranță cu filet exterior Filet exterior Racord filet exterior 3/8 inch	080270 3/8