

Garant**Mandrină cu bucsă elastică ER Forma AD, BT 50 scurt, pentru dimensiuni de bucsă elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	303740 25
GTIN	4062406250362
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).
Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.

- **Piuliță de strângere de precizie.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

Avantaj:

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers.
Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucsăle elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucșă elastică ER nr. 308881 – 309434, cheie pentru mandrină ER nr. 309680– 309720 resp. nr. 309610.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Descriere tehnică

Pentru bucșe elastice tip ER	25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø exterior D	42 mm
a	1,5 mm
Cheie de strângere ER Cod 309680	25
Piuliță de schimb pentru bucșă elastică tip ER Cod 309580	25
Ø de prindere D ₁	1-16 mm
Suport	BT 50 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Execuție	BT-DC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
---	-----------