

**Garant****Mandrină cu bucsă elastică ER Forma AD, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucsă elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	303710 32
GTIN	4062406250331
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).  
Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.

- **Piuliță de strângere de precizie.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie ( $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$ ).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piuliță de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

**Avantaj:**

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers.  
Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucsăle elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER.

**Accesorii opționale:**

Bucșă elastică ER nr. 308881 – 309434, cheie pentru mandrină ER nr. 309680– 309720 resp. nr. 309610.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

**Descriere tehnică**

Pentru bucușe elastice tip ER	32
Gama de prindere	2 - 20 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	50 mm
a	1 mm
Piuliță de schimb pentru bucușă elastică tip ER Cod 309580	32
Cheie de strângere ER Cod 309680	32
Ø de prindere D <sub>1</sub>	2-20 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Execuție	BT-DC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

**Accesorii**

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
---	-----------