

**Mahr****Șubler digital universal Multimar 25 EWR, Domeniu de măsurare: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415546 1000
GTIN	4059192003272
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Brațe de măsurare, palpatoare și elemente de fixare, toate înlocuibile (accesorii opționale). Afișajul cu cifre se poate citi întotdeauna din partea operatorului. Extinderea domeniului de utilizare este posibilă prin rotire. Distribuire uniformă a greutateii la dimensiuni mici deoarece ambele elemente portante ale brațului de măsurare pot fi deplasate pe șine. Cursor și șine inoxidabile și călite.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Accesorii opționale:**

Brațe de măsurare Cod 428101, opritor de adâncime Cod 428111, suporturi de măsurare Cod 428141, vârfuri de măsurare Cod 428120; 428130; 428160; 428170.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	Preț la cerere
Eroare de toleranță	0,04 mm
Citire	0,0005 inch
Clasă de protecție IP	IP 65
Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii

Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Accesorii

Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 35 mm	428101 35
Vârf de măsurare interioară sferic Ø 7,5 mm, 1 bucată	428120
Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 25 mm	428101 25
Vârf de măsurare exterioră plan Ø 7,5 mm, 1 bucată	428130
Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 100 mm	428101 100
Pereche de suporturi de măsurare cu alezaj Tip B	428141 B
Pereche de instrumente de măsurare plate pentru măsurare exterioră	428160
Pereche de brațe de măsurare cu alezaj Ø 3,5 mm Cursă maximă 70 mm	428101 70
Pereche de suporturi de măsurare cu alezaj Tip A	428141 A
Pereche de instrumente de măsurare semicilindrice pentru măsurare interioară	428170
	428111

Pereche de opritoare de adâncime pentru brațele de  
măsurare

---