

Garant GRIDLINE

**Cărucior de montaj pentru sertare, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare:  
885/0****Date comandă**

Numărul de comandă	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Pentru echiparea cu sertare 36×20G.

Cărucior pentru montaj la 40×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 930744 sau Cod 930746 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

**Descriere tehnică**

Strat de rulare fără amprență	da
-------------------------------	----

Înălțimea utilă	600 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	600 mm
Greutate	65 kg
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Înălțime	885 mm
ComfortClose	nu
Adâncime	600 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Ø roții	125 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de uși	0
Lățime	1000 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	0
Execuție	mobilă
Execuție	pentru echiparea individuală
Înălțimea utilă pentru sertare	600 mm
Număr raft culisant	0
Carcasă deschisă sus	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Cărucior de montaj

---

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21

914227 HU21

Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva  
alunecării pe 4 părți Dimensiuni în G 40X24

951972 40X24