



Lanternă de frunte cu LED și baterie, Tip: IH5



Date comandă

Numărul de comandă	081476 IH5
GTIN	4058205015998
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Lanternă de frunte **industrială** cu LED și acumulator, performantă și de înaltă calitate, pentru utilizare profesională.

- **Cap rabatabil și funcție de focalizare progresivă.**
- **Bandană înlocuibilă și lavabilă.**

Lampă multifuncțională inovativă cu cap de iluminat detașabil.

Se poate folosi flexibil, regim opțional cu acumulator sau cu baterie.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Clasă de protecție IP: IP 54

Denumirea producătorului: iH5

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 200 lm

Flux luminos treapta 2: 20 lm

Durata de iluminare: 4,5 h

Durată de iluminare treapta 2: 35 h

Descriere tehnică

Rapid Focus	da
Se livrează cu husă și curea	nu
Durată de iluminare treapta 2	35 h

Fișă de date

Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip de baterii	Mignon, AA
Greutate	92 g
Ø cap	31 mm
reîncărcabilă	nu
Flux luminos treapta 2	20 lm
Smart Light Technology (SLT)	da
Denumirea producătorului	iH5
Advanced Focus System (AFS)	da
Număr de baterii incluse	1
Durata de iluminare	4,5 h
Structură chimică	Alcalin-Mangan
Zonă ATEX	nu există
Flux luminos	200 lm
Tip produs	Lanternă de frunte

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Set de baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081558 LR3
Set de baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081557 LR3

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3

081556 LR3