



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: GSB1215B



Date comandă

Numărul de comandă	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Șurubelnițe cu acumulator robuste și ușor de mânuit de doar **1 kg**.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător și geantă de transport.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1 - 10 mm
Greutate	1 kg
Capacitate acumulator	2 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	19 mm
Moment maxim de rotație moale	15 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Turație maximă treapta 2	1300 min ⁻¹
Model constructiv motor	Motor cu perii
Denumirea producătorului	GSB 12V-15
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	10,5 m/s ²
Utilizare tipică	Medium
Turație maximă treapta 1	0 - 380 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s ²
Moment maxim de rotație dur	30 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim de găurire spiralată în beton	10 mm
Număr de acumulatoare incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Încărcător de acumulatori Tip GAL1240

073866 GAL1240

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B12 V

073851 B12