

HEDI

Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 25B2



Date comandă

Numărul de comandă	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur robust pentru cablu, din plastic rezistent la șocuri, cu **protecție la supraîncălzire**.

Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber și în spații umede.

- **Priză de ieșire CEE 400 V, 16 A.**
- **1x priză de ieșire 400 V CEE de 16 A, capac cu autoînchidere și comutator de protecție termică.**
- **2x priză șuco standard de 250 V cu capac cu autoînchidere.**
- **Înclinare de 7 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.**
- **Suport de cablu detașabil și ghidaj pentru direcționarea optimă a cablului.**
- **Caneluri de scurgere a apei.**
- **Este posibilă montarea simplă pe perete.**

Tambur pentru cablu mare și de înaltă calitate, din plastic, HEDI®, cu diametrul tamburului de 290 mm și numeroase caracteristici ergonomice și de siguranță.

Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală atât cu mâna dreaptă și cu cea stângă pentru înfășurare și derulare.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Normă de control:

Correspunde prevederilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608) precum și DGUV I 203-005 (fost BGI 600).

Descriere tehnică

Structura cablului	5G2,5
Clasă de protecție IP	IP 44
Lungimea cablului	25 m
Materialul cablului	Cablu armat
Carcasă materiale	Plastic solid
Clasa cablului	H07BQ-F
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Putere nominală (desfășurat)	5500 (16 A) W
Tensiune nominală	400 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Tambur pentru cabluri