

**Set de ciocane/ perforatoare/ dornuri cilindrice, Număr de scule: 15****Date comandă**

Numărul de comandă	954668 15
GTIN	2050002041998
Clasa articolului	91A

**Descriere****Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954668: 1 buc.

GARANT Ciocan de lăcătușerie Cod 750110 Ref. 300: 1 buc.

Daltă lată Cod 740500 Ref. 200: 1 buc.

Daltă pentru tăieturi transversale Cod 740600 Ref. 200: 1 buc.

Perforator Cod 745500 Ref. 3; 4: Câte 1 buc.

Preducea Cod 747000 Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.

Punctator Cod 749000 Ref. 100; 120/10; 120/12; 150: Câte 1 buc.

**Descriere tehnică**

Lățime în G	8
Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Lățime	200 mm
Număr de scule	15
Execuție	cu sculă cu percuție
Greutate	2,19 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20

Tip produs	Suport de spumă dură
------------	----------------------

## Accesorii

Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 4 mm	747000 4
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 2 mm	747000 2
Punctator, calitate standard DIN 7250 Lungimea totală 120/10 mm	749000 120/10
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954668	952001 954668
Daltă pentru tăieturi transversale Lungimea totală 200 mm	740600 200
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 6 mm	747000 6
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 300 g	750110 300
Punctator, calitate standard DIN 7250 Lungimea totală 100 mm	749000 100
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 8 mm	747000 8
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 3 mm	747000 3
Dornuri conicemodel greu Ø vârfulor 3 mm	745500 3
Dornuri conicemodel greu Ø vârfulor 4 mm	745500 4
Daltă lată Lungimea totală 200 mm	740500 200
Punctator, calitate standard DIN 7250 Lungimea totală 150 mm	749000 150
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfulor 5 mm	747000 5
Punctator, calitate standard DIN 7250 Lungimea totală 120/12 mm	749000 120/12