

## PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085430 3
GTIN	5022044002081
Clasa articolului	08W

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

**Poanson de precizie ultraperformant**, nichelat chimic, durabilitate maximă.

**Scris normal**; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

#### Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

#### Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	63,5 mm
-----------------	---------

Grosimea cozii	6,35
Înălțimea scrisului	3 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

## Accesorii

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/G mm	085431 3/G
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/C mm	085431 3/C
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/O mm	085431 3/O
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/E mm	085431 3/E
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/A mm	085431 3/A
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/H mm	085431 3/H
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/B mm	085431 3/B
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/W mm	085431 3/W
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/N mm	085431 3/N
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/I mm	085431 3/I
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/X mm	085431 3/X
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/S mm	085431 3/S
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 3/J mm	085431 3/J
	085431 3/D

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/D mm

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/M mm

085431 3/M

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/Y mm

085431 3/Y

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/Z mm

085431 3/Z

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/R mm

085431 3/R

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/U mm

085431 3/U

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/V mm

085431 3/V

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/K mm

085431 3/K

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/T mm

085431 3/T

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/P mm

085431 3/P

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/L mm

085431 3/L

Suport poanson Tip GRIP

085475 GRIP

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/F mm

085431 3/F

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/Q mm

085431 3/Q

Litere pentru poanson – individuale  
Scris normal A – Z  
Înălțimea scrisului / caractere 3/& mm

085431 3/&amp;