



## Aspirator pentru suprafețe umede și uscate ATTIX, Denumirea producătorului: 751-11



### Date comandă

Numărul de comandă	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Clasa articolului	07C

### Descriere

#### Execuție:

**Aspiratoare** robuste și performante **pentru suprafețe umede / uscate**, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curățării profesionale. **Grad de eliminare > 99,9%**.

- **Aspirator industrial extrem de silențios cu filtru lavabil din material abraziv PET, cu durabilitate îndelungată.**
- **Soft-Start, spațiu mare de depozitare a sculelor și priză suplimentară.**

#### Livrare:

Inclusiv furtun de aspirare, țevă curbată de mână, filtru umed și element de filtrare lavabil (PET), suport pentru furtun și pentru cablu. Inclusiv țevă curbată de mână, din oțel aliat, duză oblică din cauciuc pentru țevă, **fără furtun de evacuare.**

#### Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranță pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

### Descriere tehnică

Lungimea furtunului de aspirare	4 m
---------------------------------	-----

Lățime	580 mm
Denumirea producătorului	ATTIX 751-11
Lungime	605 mm
Număr de turbine	1
Debit volumetric aer	60 l/s
Lungimea cablului	7,5 m
Ø furtun	36 mm
Volum recipient	70 l
Greutate	25 kg
Zgomot de lucru	57 dB(A)
Putere absorbită	1500 W
Vacuum	230 mbar
Grad de eliminare	99,9 %
Înălțime	970 mm
Particularitate	Extrem de silențios
Sistem de filtrare	Filtru din material abraziv PET
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

## Accesorii

Duză oblică din cauciuc Denumirea producătorului 7868	078546 7868
Duză de pardoseală, lățime 400 mm Denumirea producătorului 3666	078555 3666
Set pentru atelier Denumirea producătorului ATTIX5	078543 ATTIX5
Set de pungă de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de aspirator 751	078549 751
Coș pentru așchii Denumirea producătorului ATTIX7	078544 ATTIX7
Filtru de schimb Recomandat pentru tipul de aspirator 751	078548 751

Set de furtunuri pentru aspirarea așchiilor Denumirea  
producătorului DN50

078545 DN50

Țeavă de prelungire din oțel superior Denumirea  
producătorului 8074

078556 8074

Duză de rosturi Denumirea producătorului 7102

078547 7102