

Garant GRIDLINE

Set de elemente de compartimentare, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 50/3**Date comandă**

Numărul de comandă	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Elemente de compartimentare și separatoare din plastic. Suprafețele interioare ale elementelor de compartimentare crestate pentru compartimentare cu plăcuțe despărțitoare.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×24G.

Conținut:

Elemente de compartimentare 1K Cod 951415: 12 × Ref. 6×6/4; 12 × Ref. 6×6/2

Separatoare pentru elemente de compartimentare (10 bucăți) Cod 951275: 3 × Ref. A; 5 × Ref. C

Descriere tehnică

Înălțimea compartimentului	25 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	50 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	150 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	250 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	200 mm

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	300 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	900 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	36
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
Material	plastic
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
recomandat începând de la înălțimea frontală a sertarelor	≥ 50 mm
Adâncime în G	24
Lățime în G	36
Înălțime	25 mm
Lățime	900 mm
Adâncime	600 mm
Greutate	2,359 kg
Caracteristici nume produs	36×24G
Tip produs	Cupe sertar

Accesorii

Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K Lățime×adâncime în G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K Lățime×adâncime în G / tip 6X6/2	951415 6X6/2
Elemente de compartimentare separatoare, set de 10 buc Tip A	951275 A
Elemente de compartimentare separatoare, set de 10 buc Tip C	951275 C