

BENNING**Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL®, Tip de dispozitiv: DIGITAL****Date comandă**

Numărul de comandă	473106 DIGITAL
GTIN	4067263133032
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Verificarea tensiunii AC prin procedură de măsurare a valorii efective reale **True RMS**.

Dispozitiv bipolar pentru verificarea tensiunii, omologat VDE. Carcasă rezistentă la șoc, etanșă la praf și protejată împotriva jeturilor de apă, cu suprafețe de prindere cauciucate. Afișarea tensiunii începând de la 50 V este funcțională și cu bateriile goale sau îndepărtate.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanță și service (identificarea erorilor). Pentru verificarea profesională, pe mai multe trepte, a tensiunii și a polarității, **cu restabilire a sarcinii (30 mA FI declanșare prin buton de pornire)**. Aprobate în vederea testării tensiunii la **instalațiile de până la 1000 V**. Recomandate pentru instalațiile fotovoltaice / eoliene și autoturismele hibride.

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Livrare:

1x dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 473105 ANALOGIC resp. DIGITAL.

1x geantă Cod 473336 B.

Descriere tehnică

Alertă cu vibrare	da
Denumirea producătorului	DIGITAL
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Calibrarea	I1
Detector fără contact al ruperii cablurilor	da
Număr de baterii incluse	2
Rezistență	0,1 - 300 kΩ
Iluminare a punctelor de măsurare	da
Interval de afișare CA	1 - 1000 V
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 LR3
Verificare a continuității circuitelor	acustic / LED
Diodă	0,3 - 2 V
Afișaj	LCD (luminat) / LED
Alimentare cu energie	Cu baterii
Verificarea sensului de rotație a câmpului	LED
Măsurarea frecvenței	1 - 1000 Hz
Verificarea fazelor	LED
Clasă de protecție IP	IP 65
Interval de afișare CC	1 - 1200 V
Verificarea polarității	LCD
Alimentare cu energie electrică	2x Cod 081561 Ref. LR3
Izolație electrică	VDE 1000 V
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Dispozitiv de verificare a tensiunii DUSPOL® Tip de dispozitiv DIGITAL	473105 DIGITAL
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Geantă Duspol Tip B	473336 B