



## Aspirator pentru suprafețe umede și uscate ATTIX, Denumirea producătorului: 961-01



### Date comandă

Numărul de comandă	078541 961-01
GTIN	4005337125156
Clasa articolului	07C

### Descriere

#### Execuție:

**Aspiratoare** robuste și performante **pentru suprafețe umede / uscate**, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curățării profesionale. **Grad de eliminare > 99,9%**.

- **Aspirator industrial cu 2 motoare și filtru din material abraziv PET lavabil și durabil.**
- **Sistem de curățare a filtrului Push & Clean.**
- **Aspirator ultraperformant cu recipient mare din oțel superior, rabatabil și detașabil (capacitate de 70 litri).**
- **Sistem de accesorii MultiFit cu întrerupător cu plutitor și sunet de semnalizare la atingerea nivelului maxim de umplere.**

#### Livrare:

Inclusiv furtun de aspirare, țevă curbată de mână, filtru umed și element de filtrare lavabil (PET), suport pentru furtun și pentru cablu. Inclusiv tuburi de prelungire din oțel (2x0,5 m), tub de mână din oțel, duză de pardoseală 400 mm și duză de rosturi 300mm.

#### Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranță pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

### Descriere tehnică

Putere absorbită	3000 W
Lungime	580 mm
Înălțime	970 mm
Curățarea filtrului	Sistem Push & Clean
Greutate	30 kg
Vacuum	250 mbar
Număr de turbine	2
Ø furtun	38 mm
Volum recipient	70 l
Zgomot de lucru	67 dB(A)
Lungimea furtunului de aspirare	4 m
Lungimea cablului	10 m
Grad de eliminare	99,9 %
Denumirea producătorului	ATTIX 961-01
Lățime	600 mm
Debit volumetric aer	2×60 l/s
Sistem de filtrare	Filtru din material abraziv PET
Particularitate	Recipient din oțel superior, rabatabil
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

## Accesorii

Duză oblică din cauciuc Denumirea producătorului 7868	078546 7868
Set de furtunuri pentru aspirarea așchiilor Denumirea producătorului DN50	078545 DN50
Țeavă de prelungire din oțel superior Denumirea producătorului 8074	078556 8074

Coș pentru așchii Denumirea producătorului ATTIX9	078544 ATTIX9
Duză de rosturi Denumirea producătorului 7102	078547 7102
Duză de pardoseală, lățime 400 mm Denumirea producătorului 3666	078555 3666
Set de pungă de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de aspirator 961	078549 961
Filtru de schimb Recomandat pentru tipul de aspirator 961	078548 961
Set pentru atelier Denumirea producătorului ATTIX5	078543 ATTIX5