



## Set trusă de scule XXL III „XXL III electric” 100 buc., Număr de scule: 100



### Date comandă

Numărul de comandă	680530 100
GTIN	4010995441289
Clasa articolului	60N

### Descriere

#### Execuție:

Gamă vastă de scule electrice într-o valiză-troler rezistentă la lovituri. 2 roți mari permit deplasarea comodă și fără dificultăți a valizei pe trepte și pe teren accidentat. Prin desfacerea celor 4 picioare laterale, este posibilă o poziție de preluare mai înaltă a sculelor din valiză și în plus, valiza servește ca treaptă antiderapantă.

#### Avantaj:

##### Atuurile valizei:

- **Folosirea ca treaptă antiderapantă.**
- **Punct de fixare pentru lămpi magnetice de lucru.**
- **Banc mobil de lucru cu facilitare pentru măsurare și pentru tăiere cu ferăstrăul.**
- **Funcție de troler cu mâner telescopic extractabil.**
- **Amortizoarele împiedică închiderea nedorită.**
- **Oferă mult spațiu pentru scule suplimentare.**

#### Livrare:

Șurubelniță VDE lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 5,5; 6,5  
Șurubelniță VDE pentru Phillips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2  
Șurubelniță VDE-PlusMinus lată PZ: Câte 1 buc. Ref. 1; 2  
Șurubelniță cu capac de percuție, lată: 1 buc. Ref. 3,5  
Nivelă pentru electricieni: 1 buc. Ref. 400 mm  
Metru pliant pentru electricieni: 1 buc. Ref. 2 m

Set de perforatoare pentru dibluri: 1 buc.  
 Set de scule slimVario® electric: 1 buc.  
 Set chei unghiulare hexagonale cu cap sferic în suport: 9 buc. (Ref. 1,5 – 10 mm)  
 Cheie universală: 1 buc.  
 Clește automat de dezizolat: 1 buc. Ref. 0,03 – 16 mm<sup>2</sup>  
 Clești de sertizare pentru manșoane de protecție a extremității cablului: 1 buc. Ref. 0,08 – 16 mm<sup>2</sup>  
 Clește de sertizare pentru papuci de cablu și contacte izolate: 1 buc. Ref. 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
 Foarfecă VDE pentru cabluri: 1 buc. Ref. 180 mm  
 Clește cu fălci rotunde plate VDE, drept: 1 buc. Ref. 200 mm  
 Clește cu tăiere laterală VDE: 1 buc. Ref. 160 mm  
 Clește cu tăiere laterală VDE ultraperformant BiCut®: 1 buc. Ref. 200 mm  
 Clește VDE pentru instalații TriCut: 1 buc. Ref. 170 mm  
 Cheie tip clește: 1 buc. Cod 813770 Ref. 250  
 Cuțit de dezizolat pentru cablu: 1 buc. Ref. 4 – 28 mm  
 Lanternă de buzunar cu LED, laser și lumină UV: 1 buc.  
 Ciocan electric: 1 buc. Ref. 300 g  
 Ferăstrău electric tip arc: 1 buc. Ref. 150 mm  
 Dispozitiv de verificare a tensiunii: 1 buc.  
 Set de biți XLSelector Y 25 mm: 1 buc.  
 Deschizător de sticle Softfinish®: 1 buc.

## Descriere tehnică

Tipul depozitării sculei	Compartimente buzunar
Caracteristica valizei	aprobat pentru zbor
Denumirea producătorului	XXL III electric
Număr de piese	100
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / lat
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Tip produs	Trusă de scule