

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu perete despărțitor uși batante din tablă masivă, Tip: 2000-1



Date comandă

Numărul de comandă	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Clasa articolului	9GI

Descriere

Execuție:

Dulap echipat în 40x20G cu perete despărțitor. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Perete despărțitor central suspendat, cu un raft de depozitare fix sau cu două rafturi de depozitare reglabile pe înălțime. Capacitatea portantă a peretelui despărțitor central suspendat sau a compartimentului suspendat: 200 kg.

Echipare:

Număr rafturi de depozitare lățime 20G: 3

Livrare:

Dulap cu perete despărțitor și rafturi de depozitare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
ComfortClose	nu
Greutate	114 kg
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Înălțime	2000 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	40
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	central
Adâncime	500 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20