



Șlefuitor pneumatic excentric, Tip: G2438-65N



Date comandă

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 079655 G2438-65N |
| GTIN | 7322590012717 |
| Clasa articolului | 03R |

Descriere

Execuție:

Șlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. **Utilizare confortabilă** datorită carcasei mixte cu greutate redusă și prindere ergonomică. **Aționare pneumatică robustă, silențioasă și fără vibrații**, cu cilindru din oțel, nivel de zgomot redus. Pentru **șlefuirea grosieră și intermediară**, cu o cursă de 5 mm, **fără aspirație**.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Notă:

Discurile de șlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.

Discurile abrazive cu scai DynaMaze pentru Cod 079655 și 079656 Ref. X61V și Ref. 58436 sunt prezentate la Cod 567872 Ref. 150.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø disc abraziv | 150 mm |
| Greutate | 0,9 kg |
| Turație maximă | 12000 min ⁻¹ |
| Debit maxim de aer necesar | 540 l/min |
| Denumirea producătorului | G2438-6.5N |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Zgomot de lucru | 85 dB(A) |
| Vibrație maximă conform EN | 10,5 m/s ² |
| Cursă | 5 mm |
| Tip produs | Șlefuitor excentric |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 120 | 567775 120 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 180 | 567775 180 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 240 | 567775 240 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 320 | 567775 320 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 40 | 567775 40 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 400 | 567775 400 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 60 | 567775 60 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 600 | 567775 600 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 80 | 567775 80 |
| Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6x + 1 Granulație 800 | 567775 800 |
| Disc abraziv PU cu scai DynaMaze Ø exterior 150 mm | 567872 150 |