



Polizor unghiular GWX fără acumulator, Tip: 18V15C



Date comandă

Numărul de comandă	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

- **Simplu și repede:** Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular fără să se piardă componente și fără scule suplimentare.
- **Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.**
- **Conține:** Gamă largă de polizoare unghiulare și accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
- **Confort maxim datorită schimbării rapide și complet fără scule a accesoriilor.**
- **Fiabile:** Accesoriiile pentru direcția de rotația nu mai pot fi montate greșit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecție pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalare corectă.
- **Lucrări curate fără zgârieturi enervante!** Urme de șlefuire mai puțin pronunțate și mult mai puține datorită polizoarelor unghiulare X-Lock.

Polizor unghiular cu acumulator cu tehnologie BITURBO Brushless cu X-Lock.

- **Aceași performanță ca un aparat cu cablu cu o putere de 1000 până la 1800 W.**
- **Asigură o debitare mai rapidă și o rată de îndepărtare a metalului mai mare față de polizoarele cu acumulator de până acum.**
- **Siguranță crescută datorită sistemului inteligent de frânare, funcțiilor kick back și drop control.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar Vibration-Control, husă de protecție, L-BOXX 136.

Notă:

Găsiți acumulatorii potriviți ProCORE 18 V și seturile de pornire adecvate la Cod 073857 Ref. C18 și Cod 073865 Ref. C18

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Număr de acumuloare incluse	0
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Greutate	2,3 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Stop Kickback	da
Denumirea producătorului	GWX 18V-15 C
Model constructiv motor	Motor fără perii
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Particularitate	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Blocaj contra repornirii	da
Interval de turație	9800 min ⁻¹
Sistem de prindere	Sistem X-LOCK
Serie	Sistem X-LOCK
Tip produs	Polizoare unghiulare

Accesorii

Set de pornire cu acumulatorProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Acumulator Li-IonProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV