

Garant**Sandale antracit/negru Sandale de protecție confort ESD, S1P W1, Mărimea încălțărilor UE: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	092054 36
GTIN	4062406400224
Clasa articolului	01S

Descriere**Execuție:**

Încălțăminte de protecție GARANT confort îmbină confortul maxim la purtare cu designul modern. Materialele inovatoare și de înaltă calitate precum și calitatea extrem de mare a prelucrării Made in Germany garantează o protecție maximă la o greutate minimă. Lățimile diferite ale feței încălțăminte și procedeul de fabricație, ciupit, fac posibil un sistem autentic cu mai multe lățimi și astfel o soluție ideală pentru diverse lățimi ale piciorului. Implementarea consecventă a principiilor ergonomice și un sistem de amortizare care se poate schimba în funcție de greutate reduc considerabil solicitările genunchilor și ale spatelui, contribuind astfel semnificativ la menținerea sănătății pe termen lung.

- **Material de suprafață din fibră moale, dar rezistentă.**
- **Căptușeală funcțională care lasă pielea să respire.**
- **Gaică GARANT confort practică la călcâi pentru încălțarea simplă și rapidă a pantofilor.**
- **Branț GARANT confort cu amortizare în funcție de greutate.**
- **Talpă exterioară GARANT confort TPU.**
- **Protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).**

Sandală cu suprafață mare de ventilare și cu protecție textilă împotriva străpungerii.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Notă:

- **Branț GARANT confortabil, cu amortizare în funcție de greutate: 092864 (moale), 092865 (mediu), 092866 (dur).**

- În varianta standard, pantofii sunt livrați: Ref. 36-39 cu amortizare moale, Ref. 40-45 cu amortizare medie și Ref. 46-48 cu amortizare dură.
- Șireturi GARANT adecvate pentru ghetete cu șireturi: 092855 120, închidere rapidă pentru sandale: 092856 55 (Ref. 36-41) și 092856 65 (Ref. 42-48).

Variantă lată W2, Cod 09205 5.

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Clasa de protecție: S1P

Material bombeu de protecție: Aluminiu

Protecție contra străpungerii: Textil

Standard: Furnizarea de brațuri, tip testat conform DGUV Regula 191

Caracteristici: Amortizare Vario®

Descriere tehnică

Material bombeu de protecție	Aluminiu
Clasa de protecție	S1P
Protecție contra străpungerii	Textil
Standard	Furnizarea de brațuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Mărimea încălțărilor UE	36
Caracteristici	Amortizare Vario®
Sex	Bărbați
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Sandale de protecție