



Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: M18ONEFSZ



Date comandă

Numărul de comandă	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Milwaukee Ferăstrău tip sabie cu acumulator pentru lucrări în locuri greu accesibile.

- **Sistem electronic cu controlul progresiv al numărului de curse și protecție la suprasarcină.**
- **Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.**

Ferăstrău tip sabie cu acumulator.

- **Cea mai nouă generație a motorului fără perii POWERSTATE™ pentru mai multă eficiență.**
- **Protecția patentată a cuplajului împiedică defectarea mașinii prin blocarea pânzei de ferăstrău.**
- **Pornire lină controlabilă pentru un control și o viteză maximă.**
- **Sistem FIXTEC de schimbare a pânzei de ferăstrău fără scule.**
- **Papucul de ferăstrău rabatabil și reglabil permite optimizarea poziției de tăiere.**

Varianta M18FSZ cu tehnologie **ONE-KEY™**.

- **Se pot memora până la 3 profiluri individuale în memoria internă a aparatului.**

Livrare:

Varianta în cutie HD **fără acumulator, fără încărcător.**

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Acumulatorii de schimb și încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	9,9 m/s ²
Lungimea cursei	32 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Conexiune pentru App	OneKey
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Greutate	7,9 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de curse	0 - 3000 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Capacitate acumulator	5 Ah
Număr de acumulatori incluse	0
Particularitate	FIXTEC, LED
Denumirea producătorului	M18 ONE FSZ
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5

Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12