

**TMSERROR, Tip: GBH18V45C****Date comandă**

Numărul de comandă	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Clasa articolului	03B

**Descriere****Execuție:**

**Ciocan perforator cu acumulator de 18 V cu sistem de prindere SDS-plus și motor fără perii.**

- **Cuplu de suprasarcină pentru protecția utilizatorilor și a mașinii.**
- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Extrem de robust: Electronic Motor Protection oprește motorul în caz de suprasarcină; complet funcțional și după o încercare de rezistență la șoc la 2 m pe beton.**
- **Mai ușor decât produsele asemănătoare cu alimentare prin cablu datorită grupului propulsor optimizat - și cu ProCORE18 V 12.0 Ah.**
- **Lucrări executate comod datorită butonului lock-on, care permite lucrări de durată cu dalta.**
- **Putere maximă datorită tehnologiei BITURBO.**
- **Lucrări precise datorită setărilor de viteză la turațiile variabile.**
- **Vizibilitate îmbunătățită datorită lămpii de lucru cu LED.**
- **Funcție de kick back control, pentru reducerea pericolului provocat de reacțiile subite ale sculelor.**
- **Prevăzut cu funcții soft-start, ASC și EPC, pentru o protecție optimă a utilizatorului.**
- **Flexibilitate în lucru datorită posibilității de setare individuală în funcție de aplicație, prin aplicația Bosch My Tools.**

**Livrare:**

Inclusiv mâner suplimentar, modul Connectivity, lavetă pentru mașină și valiză.

**Notă:**

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

## Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în beton	45 mm
Greutate	8 kg
Energie de impact	12,5 J
Tensiunea acumulatorului	18 V
Formă portsculă	SDS Max
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr maxim de percuții	2760 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	GBH 18V-45 C
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de acumuloare incluse	2
Coadă tip	SDS Max
Tip produs	Ciocan rotopercutor

## Accesorii

Set de pornire cu acumulator ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073865 C18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Acumulator Li-Ion ProCore Tip acumulator, tensiune acumulator C18 V	073857 C18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C