



## Ciocan rotopercutor cu acumulator fără acumulator, încărcător și geantă de transport, Tip: M18FHPX



### Date comandă

Numărul de comandă	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

- Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuție.
- Prindere pentru burghiu SDS-Plus.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze foarte rezistentă.
- Rotație pe dreapta / stânga, stop percuție și sistem electronic de reglare a turației.
- Sistem de schimbare rapidă a sculelor FIXTEC pentru schimbarea fără scule între suportul SDS-Plus și mandrina metalică cu prindere rapidă.
- Oprire la rotație pentru lucrări ușoare cu dalta.
- Cuplajul de siguranță protejează utilizatorul și mașina dacă se blochează burghiul.
- Sistem anti-vibrații AVS.

#### Livrare:

Versiune zero – fără acumulator, încărcător și geantă.

#### Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073808 și Cod 073840.

### Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în beton	30 mm
---------------------------------------	-------

Denumirea producătorului	M18ONE FPHX
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Coadă tip	SDS Plus
Energie de impact	4,2 J
Vibrație maximă conform EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
Număr de acumulatoare incluse	0
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Număr maxim de percuții	4600 min <sup>-1</sup>
Greutate	5,2 kg
Interval de turație	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Formă portsculă	SDS-Plus
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip produs	Ciocan rotopercutor

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC	073840 M1218SC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Încărcător pentru acumulator Tip M1418C6	073840 M1418C6