



Set antrenoare frontale CoAE, în cutie de lemn Funcționare pe dreapta, Con Morse (CM): 5



Date comandă

Numărul de comandă	327451 5
GTIN	4019208502632
Clasa articolului	33I

Descriere

Execuție:

- **Unghi la vârf 60°, Ø de prindere 8 – -80 mm.**
- **Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.**
- **Perfect împreună cu vârfurile noastre de strung Cod 321720, 321750 sau 321770.**

Antrenoarele frontale sunt scule de strângere folosite în procesul de fabricație automată.

Ele servesc la transmiterea momentului de rotație a axului mașinii la piesă. Prin intermediul antrenoarelor frontale (numite și vârfuri de antrenare) sunt prinși arborii în mașina de prelucrare. Conturul exterior complet al piesei poate fi prelucrat cu o singură prindere. Prinderea între centrele piesei permite implementarea unor exigențe înalte privind concentricitatea.

CoAE este un antrenor Constant pentru partea frontală, care se fixează manual la strung.

Este folosit în special la strunjirea pe întreaga lungime. Componentele sunt prinse frontal. La aceeași prindere, se poate realiza și o prelucrare prin frezare. Se remarcă printr-o forță constantă de strângere, chiar și la suprafețe frontale cu denivelări sau la abateri mari de ortogonalitate. Prinderea n-are joc radial. Datorită structurii modulare, se pot folosi diverse vârfuri precum și diferite discuri de antrenare cu un antrenor unic, ceea ce permite prelucrarea celor mai variate geometrii. CoAE înlocuiește antrenorul frontal CoA, de la RöhM. Recomandat pentru mașinile de prelucrare cu strângere manuală.

Aplicație:

Pentru prinderea în axul strungului.

Livrare:

- 1× corp de bază Cod 327521 (se recomandă pentru funcționare pe dreapta și pe stânga).
- 1× vârf de centrare Cod 327661 Ref. 6, pentru disc de antrenare Ref. 13 – 24.
- 1× vârf de centrare Cod 327661 Ref. 12, pentru disc de antrenare Ref. 21 – 40.
- 4× disc de antrenare pentru domeniul de lucru Ø 13 – 100 mm Cod 327601, 327611, 327641 și 327651.
- În cutii de lemn cu spațiu pentru alte 6 discuri de antrenare și 3 vârfuri de centrare.

Notă:

Sistem CoAE cu vârfuri de sprijin rotunjite.

Ø zonei de lucru: 13 - 100 mm

Ø vârfului de centrare: 6; 12 mm

Greutate: 4,9 kg

Descriere tehnică

Ø vârfului de centrare	6; 12 mm
Ø zonei de lucru	13 - 100 mm
Greutate	4,9 kg
Con Morse	5
Șurub de desprindere	nu
Tip produs	Antrenor frontal

Accesorii

Disc de antrenare CoAE, dințare monobloc Funcționare pe dreapta Ø zonei de lucru 13-24 mm	327601 13-24
Disc de antrenare CoAE, cu plăcuțe de carbură Funcționare pe dreapta Ø zonei de lucru 51-100 mm	327641 51-100
Vârf de centrare CoAE pentru antrenor frontal Ø vârfurilor de centrare D 12 mm	327661 12
Disc de antrenare CoAE, dințare monobloc Funcționare spre stânga Ø zonei de lucru 13-24 mm	327611 13-24
Disc de antrenare CoAE, cu plăcuțe de carbură Funcționare spre stânga Ø zonei de lucru 51-100 mm	327651 51-100
Corp de antrenor frontal CoAE cu Con Morse Con Morse (CM) 5	327521 5

Vârf de centrare CoAE pentru antrenor frontal Ø vârfurilor
de centrare D 6 mm

327661 6