



Raft de extensie cu brațe de susținere, pe o parte KR 3000, Adâncime: 400/500mm



Date comandă

Numărul de comandă	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Clasa articolului	95S

Descriere

Execuție:

Raft cu brațe de susținere galvanizat, pentru flux de preluare a mărfii și pentru depozitarea materialelor ușoare și voluminoase. Consolele cu brațe de susținere se suspendă cu ajutorul unei inserții oblice de 10°. Echipat cu știfturi de blocare, rafturi de depozitare și tăvi de depozitare. Suspendare fără joc a 2 traverse pe fiecare raft crește stabilitatea. Suport de bază cu compensare de nivel. Cu conectori de cadru Cod 991635, este posibilă montarea bilaterală.

Descriere:

Dimensiune montare:

Raft de bază și raft de extensie: lățime liberă sau rafturi de depozitare late: 994 mm, lățime coloană: 31 mm.

La raftul de bază pot fi adăugate după preferință numeroase rafturi de extensie, ceea ce poate da naștere următoarelor lățimi de rafturi:

1056 mm = 1 raft de bază; **2081 mm** = 1 raft de bază + 1 raft de extensie; **3106 mm** = 1 raft de bază + 2 rafturi de extensie; **4131 mm** = 1 raft de bază + 3 rafturi de extensie

Echipare:

Nr. brațe de susținere cu adâncime 400 mm: 2

Nr. brațe de susținere cu adâncime 500 mm: 2

Livrare:

1 coloană cu rafturi cu picior, 2 traverse, 1 suport de bază cu 2 socluri de compensare, 1 × bară transversală, 4 brațe de susținere.

Notă:

- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.**
- **Livrare fără montaj.**

Material: galvanizată

Capacitate portantă per braț de susținere: 50 kg

Înălțimea raftului: 2027 mm

Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime: 1025 mm

Capacitate portantă per raft de bază: 300 kg

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare	Raft cu consolă
Montaj client	da
Înălțimea raftului	2027 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1025 mm
Capacitate portantă per raft de bază	300 kg
Serie	KR3000
Egalizarea înălțimii la intervale	53 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizată
Capacitate portantă per braț de susținere	50 kg
Tip produs	Raft cu consolă

Accesorii

Consolă individuală cu brațe de susținere Adâncime 500 mm	991620 500
Set știfturi de blocare 5 buc. Tip 5	991622 5
Consolă individuală cu brațe de susținere Adâncime 400 mm	991620 400