

Garant**Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434340 25
GTIN	4062406720186
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj foarte mare cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. **Cu afișaj suplimentar analog și cu taste pentru reglarea rapidă a limitelor de toleranță.** Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare. Mod de economisire și repornire automată, sistem absolut.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
------------	----

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 54
Citire comutabilă	0,00005 inch
Ø tije de fixare h6	8 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Grosime carcasă	32,9 mm
Citire comutabilă	0,001 mm
Ø carcasă	59,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Forță de măsurare	0,65 – 1,15 N
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,004 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcasei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30

Accesorii

Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK
Domeniu de măsurare 25 mm

434212 25

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032