



## Portsculă cu strângere rapidă – fretare Power Shrink Chuck cu Safe-Lock, HSK-A 63 ultrascurtă, Ø de strângere D1: 6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	307935 6
GTIN	4034221120403
Clasa articolului	34I

### Descriere

#### Execuție:

Portsculă cu strângere rapidă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului la aşchiera de înaltă performanță (HPC). Designul optimizat îmbină rigiditatea mare cu amortizarea vibrațiilor. Astfel sunt protejate mașina, axul și scula.

- **Siguranța Safe-Lock la extragerea sculei împiedică extragerea nedorită a acesteia.**
- **Performanță mai mare de aşchiere datorită turațiilor și avansurilor superioare și adâncimilor mai mari de aşchiere.**
- **Timpi mai scurți de prelucrare.**
- **Funcționarea mai lină duce la o calitate mai bună a suprafețelor și la menajarea sculei, a axului și a mașinii.**
- **Cu găuri filetate pentru echilibrare cu șuruburi.**
- **Cu găuri obturabile Cool Jet.**
- **Cu șurub de reglare pe lungime (cursă de reglare 10 mm).**

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6, **cu secțiune șlefuită Safe-Lock.** Recomandat pentru toate tipurile de unități de fretare, cum ar fi unități de fretare inductive, cu contact, cu aer cald.

#### Accesorii opționale:

Freză cu secțiune șlefuită Safe-Lock, vezi freză din carbură monobloc.

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, unitate de fretare Cod 354210 - 354450, set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

#### Notă:

Alte portscule cu strângere rapidă cu **Safe-Lock**, la cerere.

## Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Ø exterior D	29 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
adâncime maximă de prindere L <sub>E</sub>	38 mm
Suport	HSK-A 63 ultrascurtă
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HSC
Siguranță extragere scule	Safe-Lock h6
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare