

**Garant****Set de știfturi de frezare 5 piese, GARANT Master Uni – mediu, Carbură TiAlN,  
Număr de freze șlefuire: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	541406 5
GTIN	4062406587079
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

**Gamă de freze de șlefuit Multi Cut din carbură, cu variante de forme obișnuite.**

**Noua geometrie inovatoare a dinților** permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, având în același timp **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării optime a așchiilor (fără așchii ascuțite), se obține o calitate înaltă a suprafeței la operațiunile de degroșare și de finisare.

- **utilizare universală.**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din carbură ultraperformantă, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare, exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Strat de acoperire din TiAlN, pentru durabilitate mărită și rezistență sporită la temperatură ridicată.

Pentru solicitări termice și mecanice ridicate (Heavy Duty).

- **Durabilitate mai mare.**
- **Mai puțină căldură produsă.**
- **Îndepărtare mai bună a așchiilor.**

**Aplicație:**

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Livrare:**

Câte 1 buc. Cod 540222 Ref. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

**Notă:**

Materiale cu conductivitate termică redusă; scăderea turației pentru a se evita înalbăstrirea și pătarea frezei de șlefuire.

**Descriere tehnică**

Serie	GARANT Master Uni
Materialul sculei	Carbură TiAlN
Ø cozii	6 mm
Număr de freze șlefuire	5
Tip produs	Freze șlefuire

**Accesorii**

Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu Tip D0807	540222 D0807
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu Tip A0616	540222 A0616
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu Tip G0618	540222 G0618
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu Tip M1020	540222 M1020
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Uni – mediu Tip C0616	540222 C0616