



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M12FDD2-2



Date comandă

Numărul de comandă	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.

- **Motor POWERSTATE™ fără perii pentru putere mai mare într-un design mai compact (lungime 168 mm).**
- **Produce electronice REDLINK PLUS™ pentru gestionarea inteligentă a energiei și protecție la suprasarcină.**
- **Reglare a momentului de rotație în 16 de trepte, plus treaptă de găurire.**

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător, clips de centură, cutie HD.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.

Descriere tehnică

Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Număr de acumuloare incluse	2
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Moment maxim de rotație dur	44 Nm
Greutate	1,2 kg
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Capacitate acumulator	2 Ah
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Denumirea producătorului	M12 FDD-202X
Tensiunea acumulatorului	12 V
Utilizare tipică	Strong
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Turație maximă treapta 2	1700 min ⁻¹
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

Accesorii

Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12