




Set de chei combinate, Număr de chei: 22



Date comandă

Numărul de comandă	613810 22
GTIN	4013288221087
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Deosebit de potrivit pentru spațiile înguste. Combinația dintre falca pivotantă la 7,5° și geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde șurubul la fiecare 15°.

Forjat în matrită. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 613610

Descriere tehnică

Număr de chei	22
---------------	----

Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Sistem măsurii metric	da
Sistem măsură în inch	nu
Modele lungi	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613800 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613800 6
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613800 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613800 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613800 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613800 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613800 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613800 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613800 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613800 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613800 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613800 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613800 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613800 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613800 20
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613800 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613800 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613800 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 27 mm	613800 27

Cheie inelară Deschiderea cheii 30 mm	613800 30
Cheie inelară Deschiderea cheii 32 mm	613800 32