

**Set de scule electronice, 24 buc. în geantă de electrician, Număr de piese: 24****Date comandă**

Numărul de comandă	686013 24
GTIN	4062406773540
Clasa articolului	66H

Descriere**Execuție:**

Gențile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.

Livrare:

Ruletă: 1 buc. Cod 462014 Ref. 3

Set de șurubelnițe unghiulare hexagonale lungi, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627225 Ref. 9 (1,5 – 10 mm)

Șurubelniță pentru fantă, izolată VDE: câte 1 buc. Cod 663301 Ref. 3,5; 5,5

Dispozitiv de verificare a tensiunii: 1 buc. Cod 665050 Ref. 3

Șurubelniță pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. Cod 668631 Ref. 1, 2

Clește universal, izolat VDE: 1 buc. Cod 701852 Ref. 180

Clește pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705746 Ref. 250

Clește cu fălci rotunde plate, drept, izolat VDE: 1 buc. Cod 713351 Ref. 200

Clește cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725351 Ref. 160

Scule de dezizolare: 1 buc. Cod 728043 Ref. 6 – 25

Dezizolator de precizie, reglabil progresiv: 1 buc. Cod 728501 Ref. 016-08

Cheie franceză izolată VDE: 1 buc. Cod 814006 Ref. 200

Cuțit universal: 1 buc. Cod 845039 Ref. 160

Lanterna De Buzunar Cu Led Si Baterii: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK

Geantă din mat.tex.pentru electrician: 1 buc. Cod 692260 Ref. 1

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descriere tehnică

Număr de piese	24
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm	663301 5,5
Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată Mărimea fantei în cruce 2	668631 2
Clește cu tăiere lateralăizolat VDE Lungimea totală 160 mm	725351 160
Clește pentru instalatoriManșoane de prindere VDE lungimea totală 250 mm	705746 250
Tester de tensiune unipolar Lățimea lamei 3 mm	665050 3
Cheie franceză cu manșon de prindere Lungimea totală 200 mm	813961 200
Dezizolator de precizie, reglabil fără trepte Pentru Ø conductor 016-08 mm	728501 016-08
Sculă de dezizolare Pentru Ø cablu 6-25 mm	728043 6-25
Clește cu fălci rotunde plate, dreptizolat VDE Lungimea totală 200 mm	713351 200
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm	663301 3,5
Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată Mărimea fantei în cruce 1	668631 1
Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune18 mm Lungimea totală 160 mm	845039 160

Geantă din material textil pentru electrician Tip 1	692260 1
Ruletă Lungimea benzii 5 m	462010 5
Set de chei unghiulare hexagonalenichelate Număr de șurubelnițe 9	627225 9
Clește universal din vanadiuzolat VDE Lungimea totală 180 mm	701852 180