

**melabo****Șlefuitor excentric cu acumulator, fără acumulator inclus, Tip: SXALTX125****Date comandă**

Numărul de comandă	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Șlefuitor excentric plat cu acumulator, cu design ergonomic și greutate redusă, nesolicitant pentru lucrător.

- **Ghidare facilă și la nivelul suprafeței șlefuitorului datorită înălțimii constructive reduse.**
- **Reglarea continuă a turației, pentru lucrul cu turații adecvate materialelor.**
- **Funcționare cu vibrații reduse datorită funcționării line.**
- **Zonă de prindere cu suprafață Softgrip antiderapantă.**
- **Pornirea lină minimizează defectele de suprafață la contact.**
- **Motor unic fără perii, pentru o eficiență maximă la șlefuire chiar și în regim permanent.**
- **Discuri de șlefuire cu mai multe orificii, pentru o aspirare eficientă și o durabilitate mai mare a materialului abraziv.**
- **Cu sac textil pentru praf, ușor de golit, pentru lucrul fără aspirator.**
- **Se poate conecta la un aspirator universal cu racord de conectare 630798000.**
- **Frânele motorului și ale discului permit coborârea rapidă a echipamentului.**
- **Protecția detașabilă asigură suprafețele adiacente și crește durabilitatea discului de șlefuire.**
- **Cu punct de prindere pentru chingile de siguranță ale sculei, pentru lucrul la înălțimi mari.**

**Avantaj:**

**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

**Livrare:**

Include disc de șlefuire, 1× hârtie abrazivă, sac de praf, chei pentru locaș hexagonal, fără acumulator și fără încărcător.

**Notă:**

Discuri de polizare recomandate, cu 8 găuri, Cod articol 567745 și ABRANET Cod articol 567802. Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

## Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr oscilații	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Număr de acumulatori incluse	0
Greutate	1,1 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø disc abraziv	125 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	1,1 m/s <sup>2</sup>
Cursă de circuit oscilant	2 mm
Denumirea producătorului	SXA 18 LTX 125 BL
Tip produs	Șlefuitor excentric