



HOLEX Clever Tap Tarod de mașină pentru găuri străpuse + burghiu elicoidal pentru găuri de centrare, Pentru filet metric: M3-12



Date comandă

Numărul de comandă	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuție:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conținut:

câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 131265 și carotă Cod 114031

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Serie	CleverTap
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371

Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114031 10,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M M10	131265 M10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114031 4,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114031 6,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M M8	131265 M8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Cutie goală Tip 4	146961 4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114031 5
	131265 M3

HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376 M
M3
