



KOMET MicroKom® BluFlex® 2 - set de arbori de precizie, Ø arborelui: 6-125mm



Date comandă

Numărul de comandă

238398 6-125

GTIN

Clasa articolului

27G

Descriere

Execuție:

- Domeniu de liniaritate: -0,2 până la +4,4 mm (-0.0079 până la 0.1732 inch) în medie.
- Rezoluție de afișare precisă în μ : 0,001 mm în medie.
- Cu cheia cu locaș hexagonal, capul de reglare fină poate fi ajustat radial și prins.
- Afișaj OLED modern, cu contrast puternic, direct pe capul de reglare fină.
- Afișajul se poate roti la 180°.
- Operare simplă direct pe ecranul tactil.
- Interfață Bluetooth® Low Energy suplimentară pentru afișarea simplă pe un smartphone uzual cu sistem de operare începând cu Android™ sau IOS 7.
- Turații mai mari datorită compensării integrate a dezechilibrării pieselor.
- Reglarea foarte fină permite așchierea precisă.
- Sistem de măsurare a cursei absolute – la fiecare cuplare se indică poziția absolută și relativă a cursorului.
- Interfață ABS® universală.
- Bateria se poate înlocui ușor.
- Compatibilitate 1:1 cu posibilitățile de variație ale sistemului anterior.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 238392

Câte 1 suport de plăcuțe: Nr. KOMET: 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

Nr. KOMET: 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 punte: Nr. KOMET: 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 element cu canelură triunghiulară: Nr. KOMET: 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal: Nr. KOMET: 62862 09300
Câte 1 bară pentru strunjire interioară: Nr. KOMET: 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
Nr. KOMET: 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
Nr. KOMET: 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
Nr. KOMET: 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
Nr. KOMET: 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
Câte 4 plăcuțe amovibile: TOGX06T102EN-14 BK60 - nr. KOMET: 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - nr. KOMET: 62601 70409
2 plăcuțe amovibile: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - nr. KOMET: 62600 00102
5 șuruburi cu cap cilindric: Nr. KOMET: 62950 00000 - M5×16 mm
Câte 1 șurubelniță: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Descriere tehnică

Ø arborelui	6 - 125 mm
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Cap de alezaj fin MicroKom® BluFlex® 2	238392
--	--------