

Garant**Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată Ø cozii 20 mm, 3×D, Ø DC: 21mm****Date comandă**

Numărul de comandă	232302 21
GTIN	4045197351807
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

Stabilitate ridicată și siguranță maximă a procesului.

Cu Ø cozii de 20 mm, recomandat în special pentru **scule acționate** (consultați Grupa 31).

Aplicație:

Pentru utilizare fixă și rotativă.

Pentru găurire fără urme de retragere și precizie dimensională (cca. ± 0,1 mm).

De asemenea recomandat pentru mașini cu putere de antrenare redusă. Recomandat în special pentru utilizare **MTC (Multi Task Cutting)** în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

Cu plăcuțe amovibile Cod 232400 – 232780.

Adaptat pentru:

Plăci amovibile WOEX 040304.

Notă:

Sculele cu până la 2 trepte se livrează la cerere, potrivit cerințelor dumneavoastră.

(Comandă minimă: 2 buc.)

Formularul de solicitare poate fi găsit în eShop, în pagina de produse, opțiunea „Formulare”.

ATENȚIE! La ieșirea burghiului se desprinde o șaiță. La piesele rotative se creează pericol de accidentare. Vă rugăm să luați măsuri de protecție.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	63 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 6IP1 (1,0 Nm)

Număr de dinți Z	1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 040304
Lungimea cozii L _s	50 mm
Ø nominal D	21
Lungimea totală L	137 mm
Limită maximă de ajustare V _{max}	0,5 mm
Lungime activă L _A	87 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	3×D
Coadă tip	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm	211750 1,0
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP1	239700 6IP1