



## Set de dispozitive de extracție a șuruburilor, 16 buc., cu burghie elicoidale în casetă din plastic



### Date comandă

Numărul de comandă	082880
GTIN	4010995039882
Clasa articolului	04D

### Descriere

#### Execuție:

Se execută în prealabil o gaură cu ajutorul burghiului inclus, apoi se fixează extractorul cu ajutorul unui ciocan, se poziționează cheia inelară în partea de jos a extractorului și se îndepărtează fără a înclina.

Dispozitiv de extracție din oțel crom-vanadiu-molibden tare, burghiu elicoidal din HSS, brunat.

#### Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Aplicație:

Pentru îndepărtarea șuruburilor deteriorate sau distruse, cu filet **pe dreapta sau pe stânga**, de M4 – M16.

#### Conținut:

8 extractoare (hexagonale 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 burghie elicoidale ( $\varnothing$  2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)

### Descriere tehnică

Tip produs	Extractor pentru șuruburi
------------	---------------------------

## Accesorii

Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 2,5 mm	082882 2,5
Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 5 mm	082882 5
Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 2 mm	082882 2
Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 8 mm	082882 8
Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 4 mm	082882 4
Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 10 mm	082882 10
Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 3 mm	082882 3
Dispozitiv de extracție a șurubului rupt pentru Cod 082880 Recomandat pentru deschiderea cheii hexagonale 6 mm	082882 6