

**Set de biți KK400 RA cu sculă de acționare 17 buc., Număr de piese: 17****Date comandă**

Numărul de comandă	676212 17
GTIN	4013288222879
Clasa articolului	63H

**Descriere****Execuție:**

Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavități pentru degete și senzație plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forței și permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală. Pentru funcționare pe stânga și pe dreapta (cu manetă de comutare). Clichetul integrat cu dantură fină (80 de dinți/unghi de revenire de 4,5°) simplifică și accelerează înșurubarea, fără o reșezare laborioasă. Cu suport pentru biți Rapidaptor.

Seturi Kraftform Kompakt®, combinații practice de biți și sculă de acționare **manuală și pentru mașină. Mâner Kraftform** de șurubelniță cu suport cu schimbare rapidă pentru biți 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

**Conținut:**

Biți, lungime 89 mm, E 6,3 pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 674200 Ref. 2/89; 3/89

Biți, lungime 89 mm, E 6,3 pentru Pozidriv: Câte 1 buc. 674220 Ref. 2/89; 3/89

Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru locaș hexagonal: Câte 1 buc. Cod 674247 Ref. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Cod 674250 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Biți, lungime 89 mm, E 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Cod 674260 Ref. 5,5/89

Mâner de șurubelniță: 1 buc. Cod 676657 Ref. 6,3

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	KK 400 RA Set 1
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biți	E 6,3
Clichet antrenare	Clichet canal 1/4 inch
Clichet antrenare	Suporturi pentru șurubelnițe
Clichet antrenare	1 clichet bit 1/4 inch
Tip produs	Sculă cu biți

## Accesorii

Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/89 mm	674200 2/89
Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/89 mm	674200 3/89
Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/89 mm	674220 2/89
Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3 Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/89 mm	674220 3/89
Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 3/89 mm	674247 3/89
Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 4/89 mm	674247 4/89
Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 5/89 mm	674247 5/89
Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus Hexagon / lungimea totală 6/89 mm	674247 6/89
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX10 mm	674250 TX10
Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX15 mm	674250 TX15

Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX20 mm

674250 TX20

Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX25 mm

674250 TX25

Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX30 mm

674250 TX30

Bit pentru Torx®, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® / lungimea totală TX40 mm

674250 TX40

Bit pentru fantă, 1/4 țoli E 6,3 Lățimea tije / lungimea totală 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Suport de mână cu mâner transversal pentru biți de 1/4 inch cu clichet integrat și mandrină cu schimbare rapidă  
Adaptor hexagonal 6,3 mm

676657 6,3