

**Set pentru bicicletă 15 5 bucăți, Număr de scule: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	680703 5
GTIN	4013288222190
Clasa articolului	63H

Descriere**Execuție:**

Scula pentru biciclete ultra-compactă și ușoară, cu doi biți, având 4 părți fiecare, și trei leviere de montat pneuri.

Cu doar un singur bit se pot acționa patru profiluri diferite de șuruburi. Reducere semnificativă a greutateii de până la 50 %. Datorită economisirii enorme de spațiu, setul pentru biciclete 15 este foarte potrivit pentru utilizarea mobilă. Funcționalitatea profilurilor mari este posibilă datorită mecanismelor mici de acționare cu arc. Bitul are o unitate hexagonală de 1/4 țoli (seria de conectare 1 Wera), putând fi utilizat, de exemplu, cu clichet de bit și suporturi de mână pentru biți cu Rapidaptor. Levierul de montat pneuri 9504 are un suport de 1/4 țoli pentru utilizarea unui bit de 1/4 țoli. Dacă cele două leviere de montat pneuri 9504 se prind unul peste altul, se poate utiliza un bit 4 în 1 și se obține o sculă de strângere. Levierul de montat pneuri 9505 este în același timp un extractor de supape și un dispozitiv de aerisire. Levierul de montat pneuri și biții 4 în 1 pot fi conectați împreună. Deci totul este compact, iar elementele individuale nu se pierd. Dimensiuni: 140x70x25 mm

Descriere:

- **Bit inovator, din 4 părți, extrem de compact - un singur bit pentru patru dimensiuni diferite ale șuruburilor.**
- **Necesită foarte puțin spațiu și este, prin urmare, ideal pentru utilizarea mobilă.**
- **Suport compact, sigur și foarte simplu prin intermediul levierelor de montat pneuri Wera.**
- **Suportul hexagonal al levierului de montat pneuri permite un cuplu de până la 10 Nm.**

- Reducere semnificativă a greutății și o mai bună vizibilitate a sculelor atunci când sunt utilizate în călătoriile cu bicicleta.

Avantaj:

- Bit inovator, din 4 părți, extrem de compact - un singur bit pentru patru dimensiuni diferite ale șuruburilor.
- Levierul de montat pneuri, din plastic ranforsat cu fibră de sticlă permit ca pneurile să fie scoase în siguranță de pe jantă, fără a deteriora janta. Ridicați pneul de pe jantă cu un levier de montat pneuri, agățați-l de o spiță și scoateți-l pneul cu cel de-al doilea levier de montat pneuri. Cele două levier pentru scoaterea pneurilor pot fi prinse unul de celălalt și, prin urmare, nu se pierd.
- Suportul hexagonal de 1/4 țoli din levierul de montat pneuri 9504 permite preluarea unui bit de 1/4 țoli. Astfel se pot executa înșurubări ușoare.
- Levierul de montat pneuri 9505 poate fi utilizat ca extractor de supape pentru supapele franceze (Sclaverand) și ca dispozitiv de aerisire pentru supapele automate.
- Biții 4 în 1 9506 și 9507 pot acționa fiecare patru dimensiuni de șuruburi. Cu bitul 4 în 1 9506 patru dimensiuni de șuruburi cu cap hexagonal (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), cu bitul 4 în 1 9507 trei dimensiuni de șuruburi cu cap hexagonal (2,5; 5,0; 6,0) și o dimensiune de șuruburi TORX® (TX 25). Pentru a utiliza profilul mai mare, trebuie să se exercite o presiune continuă împotriva forței resortului în timpul înșurubării, astfel încât profilul mai mic să se afunde, iar profilul mai mare să poată fi utilizat.
- Dacă cele două levier de montat pneuri 9504 se prind unul peste altul, biții 4 în 1 pot fi introduși la suportul de 1/4 țoli și veți obține o sculă de strângere.
- Bitul 4 în 1 este prins în levierul de montat pneuri 9504. Levierul de montat pneuri 9505 poate fi conectat astfel încât levierul și bitul să formeze un pachet compact.

Livrare:

2x levier pentru scoaterea pneurilor, cu suport de bit, 105 mm.

1x levier pentru scoaterea pneurilor cu extractor de supape, 105 mm.

1x bit 4 în 1 pentru cap hexagonal înecat 3; 4; 5; 6 mm.

1x bit 4 în 1 pentru cap Torx® TX25 înecat și cap hexagonal înecat 2,5; 5; 6 mm.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	Set pentru bicicletă 15
Număr de piese	5
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Tip produs	Trusă de scule

