

metabo**Polizor unghiular fără fir cu acumulator, Tip: WL9-125****Date comandă**

Numărul de comandă	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular robust de 18 V, cu motor puternic și design subțire.

- **Metabo Quick pentru schimbarea discului fără scule, de la piulița cu strângere rapidă.**
- **Acoperirea de protecție se poate ajusta fără scule și poate fi fixată fără risc de răsucire.**
- **Oprire electronică de siguranță: reduce reculul la blocarea discului, pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**
- **Pornire electronică lentă pentru o pornire fără recul.**
- **Protecție la repornire: previne pornirea involuntară după înlocuirea acumulatorului.**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Include acumulator, încărcător și metaBOX. Inclusiv acoperire de protecție, flanșă de susținere, piuliță cu strângere rapidă, mâner suplimentar și 3x acumulator Li-Power.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	W 18 L 9-125 Quick
Număr de acumulatoare incluse	3

Greutate fără acumulator	1,6 kg
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Greutate	2,3 kg
Întrerupător de siguranță	nu
Ambalaj	Metabox
Pornire lină	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate cu acumulator	2,3 kg
Stop Kickback	da
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Capacitate acumulator	4 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	8500 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	5 m/s ²
Protecție la suprasarcină	da
Tip produs	Polizoare unghiulare

Accesorii

AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2
Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55