


Garant **UNILINE****CLEANING Tower formă H echipat mobil, Tip: L****Date comandă**

Numărul de comandă	987113 L
GTIN	4067263104254
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Coloană modulară de curățenie care permite accesul direct la echipamentele de curățenie. CLEANING Tower în formă de H asimetric, complet echipat cu 2 coșuri de gunoi reciclabile și suport pentru role de hârtie Easyfix. Colectorul pentru material reciclabil poate fi atașat la peretele găurii prin placa de bază Easyfix furnizată.

Toți pereții exteriori și peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate \square 9x9 mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor și suporturilor Easyfix. Elementul atașabil de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curățenia ajută la o vizualizare rapidă. Ușile opționale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranță. Ușa nu poate fi folosită în combinație cu suportul pentru role de hârtie.

Livrare:

CLEANING Tower Cod 987103 Ref. L; 2 x Cod 987125 Ref. 25; 1 x Cod 955805 Ref. 1.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Șervețelele de hârtie recomandate sunt prezentate la Cod 089103 Ref. W, 089105 Ref. W, 089127 Ref. W, în Catalogul Hoffmann volumul 2 sau în eShop-ul nostru.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	150 kg
Adâncime	750 mm
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Lățime	750 mm
Înălțime	2290 mm
Lățime utilă	690 mm
Adâncime utilă	180/ 330 mm
Greutate	115 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Stație de curățare

Accesorii

CLEANING Tower formă Hmobilă Tip L	987103 L
Pictogramă UNI Line Tip CLEANING	955474 CLEANING
Set de roți pentru UNI Line 4 piese Tip 1	955459 1
Mâner de împingere UNI Line Tip 1	955496 1
CLEANING Tower formă Hstaționar Tip L	987102 L
Container pentru materiale reciclabile, 45 l Volum de umplere 45 l	987110 45
Suport Easyfix role de cablu Tip 1	955805 1
Container pentru materiale reciclabile easyBin Volum 25 l	987125 25