

Mahr**Șubler digital de adâncime IP 67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418704 500
GTIN	4059192064716
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Căi de ghidare suprapuse. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanței cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5mm, lungime 5mm.

Afișaj LCD digital, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm

Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Înălțime cifre afișaj LCD	8,5 mm
Secțiunea riglei de măsurare	12×3,5 mm
Lungimea tălpii	150 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 67
Calibrarea	A1
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Talpă suplimentară 300 mm	418610
Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm	418630
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emitător Tip S4E	498966 S4E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975