



Trusă de scule mecanică „Robust45 Move” 90 buc., Număr de scule: 90



Date comandă

Numărul de comandă	680108 90
GTIN	4003773086239
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Trusă de scule completă cu un total de 90 de instrumente de marcă, dintre care 12 sunt fabricate de KNIPEX într-o valiză de scule de înaltă calitate. Cu unitate mobilă și mâner telescopic. Carcasă din polipropilenă pentru cele mai dificile condiții: rezistentă la praf, impermeabilă și rezistentă la temperatură.

Conținut:

Clești cu tăiere laterală: 1 buc. lungime 160 mm

Clești cu putere mare de tăiere laterală: 1 buc. lungime 200 mm

Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt®: 1 buc. Cod 731752 Ref. 200

Cheie multifuncțională TwinKey®: 1 buc. Cod 623550

Clește cu fălci rotunde plate, cu tăiș și fălci drepte: 1 buc.

Clește cu fălci rotunde plate cu tăiș și fălci îndoite: 1 buc.

Clești cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică: 1 buc. Cod 726620 Ref. 140

Clește pentru instalatori Cobra®: 1 buc. Cod 705800 Ref. 250

Chei tip clește: 1 buc. Cod 813702 Ref. 250

Sculă universală pentru dezizolat ErgoStrip®: 1 buc. Cod 728091 Ref. 8-13

Cuțit rabatabil pentru cabluri: 1 buc. Cod 844610 Ref. 1

Nivelă cu bulă: 1 buc. lungime 220 mm

Set de chei cu clichet metalic Zyklop 1/4 inch: 1 buc. Cod 630295 Ref. S (28 piese)

Set de chei unghiulare hexagonale cu cap sferic și suport: 1 buc. 1,5 - 10 mm, 9 piese
 Set de chei combinate în suport: 1 buc. 6-19 mm, 12 piese
 Punctator automat: 1 buc. 60N - 130N
 Set de dornuri cilindrice: 1 buc., Ø 3-10 mm, 6 piese
 Metru pliant din lemn: 1 buc. lungime 2 metri
 Ciocan de lăcătușerie: 1 buc. Ref. 300 g
 Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668260 Ref. 1; 2; 3
 Șurubelniță pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 668270 Ref. 1; 2; 3
 Șurubelniță pentru fantă: Câte 1 buc. Cod 662200 Ref. 3,5; 4
 Set de șurubelnițe late cu cap de percuție: Câte 1 buc. Cod 660300 Ref. 5,5; 7; 9
 Șurubelnițe pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Cod 625500 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Șurubelniță electronică pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668800 Ref. 00; 0
 Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă: Câte 1 buc. Cod 664600 Ref. 1,5; 2,5
 Geantă de scule: 1 buc. „Robust45 Move”

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate în valiza de scule.

Descriere tehnică

Tip produs

Trusă de scule

Accesorii

Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt® cu degajare a tăișului Lungimea totală 200 mm

731752 200

Cheie multifuncțională Twinkey®

623550

Clește cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică Lungimea totală 140 mm

726620 140

Clește pentru instalatori Cobra® fosfatat Lungimea totală 250 mm

705800 250

Cheie tip clește Lungimea totală 250 mm

813702 250

Sculă de dezizolat universală ErgoStrip® Pentru Ø cablu 8-13 mm

728091 8-13

Briceag pentru electrician Tip 1

844610 1

Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 28 buc. Tip S

630295 S

668260 1

Șurubelniță pentru Phillips, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 1

Șurubelniță pentru Phillips, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 2

668260 2

Șurubelniță pentru Phillips, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 3

668260 3

Șurubelniță pentru Pozidriv, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 1

668270 1

Șurubelniță pentru Pozidriv, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 2

668270 2

Șurubelniță pentru Pozidriv, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 3

668270 3

Șurubelniță standard pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform Lățimea tije b 3,5 mm

662200 3,5

Șurubelniță standard pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform Lățimea tije b 4 mm

662200 4

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformși cap de percuție Lățimea tije b 5,5 mm

660300 5,5

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformși cap de percuție Lățimea tije b 7 mm

660300 7

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformși cap de percuție Lățimea tije b 9 mm

660300 9

Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX10

625500 TX10

Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX15

625500 TX15

Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX20

625500 TX20

Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX25

625500 TX25

Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX30

625500 TX30

Șurubelniță electronică pentru PhillipsKraftform Micro Mărimea fantei în cruce 0

668800 0

Șurubelniță electronică pentru PhillipsKraftform Micro Mărimea fantei în cruce 00

668800 00

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăKraftform-Micro Lățimea tije b 1,5 mm

664600 1,5

664600 2,5

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă Kraftform-
Micro Lățimea tijei b 2,5 mm
